

Garant

Inserto VBMT per finitura 30 pezzi, HB7120-1, Dim.: 160408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3552 160408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Contenuto	261154 HB7120-1
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,5 mm
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	VBMT 160408
Impiego principale	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 290 mm/min
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Numero pezzi	30
Tipo	HB7120-1

Scheda tecnica

Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3552 160408