

Garant

Inserto VBMT per finitura 30 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 110302



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3553 110302
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,2 mm
Contenuto	261142 HB7130-2
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	1,75 mm
Codice ISO Inserto	VBMT 110302
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 mm/min
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Numero pezzi	30
Tipo	HB7130-2

Scheda tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3553 110302