

Garant

Inserto SNMG per finitura 50 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 120408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2942 120408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 mm/min
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Raggio di curvatura	0,8 mm
Codice ISO Inserto	SNMG 120408
Impiego principale	M
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4:25 mm
Contenuto	251144 HB7130-2
Rivestimento	Con rivestimento

Scheda tecnica

Numero pezzi	50
Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2942 120408