

Garant**Formato convenienza RDHX 12T3 MOTN, HB7515, 50 pezzi****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2147 ST1400
GTIN	4069515046688
Classe articolo	GGN

Descrizione**Per:**

Frese a copiare e spianare GARANT n. art. 212145 - 212160.

Contenuto:

50 x 212273 ST1400

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\max} = 2,5$ mm.

Tutti gli inserti sono adatti per essere utilizzati sia con supporti a geometria negativa 0° che con supporti a geometria positiva 7°.

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	RDHX 12T3 MOTN
Materiale da taglio	HM
Modello	ST1400
Contenuto	50 pz.
Tipo	HB7515
Avanzamento f_z per dente	0,22 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	1

Tipo di prodotto

Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	limitatamente adatta	430 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	limitatamente adatta	330 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatta	270 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	230 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatta	300 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatta	210 m/min	M
GG(G)	limitatamente adatta	230 m/min	K
Olio	idonea		
a umido max.	limitatamente adatta		
a umido min.	limitatamente adatta		
a secco	idonea		
Aria	idonea		

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2147 ST1400