


VBMT 160404, Tipo: CA6525

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261182 CA6525
GTIN	4960664492350
Classe articolo	25E

Descrizione

VBMT 160404 CA6525 Tipo: CA6525
 Rompitrucioli: HQ
 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2 mm
 Avanzamento f : 0,05 - 0,25 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 140 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 140 m/min
Rompitrucioli	HQ
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,

Tipo	CA6525
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VBMT 160404
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura