

**VBMT 160408, Tipo: CA510****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261184 CA510
GTIN	4960664699872
Classe articolo	25E

**Descrizione**

VBMT 160408 CA510 Tipo: CA510

Rompitrucioli: HQ

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 2 mm

Avanzamento  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 140 - 450 m/min

**Descrizione tecnica**

Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	HQ
Impiego principale	P
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	140 - 450 m/min
Avanzamento $f$	0,05 - 0,25 mm/gir,
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 2 mm

Tipo	CA510
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VBMT 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura