



## Strumenti di controllo Precimar, Tipo: 650



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	439909 650
GTIN	
Classe articolo	43A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Regolazione precisa di comparatori interni ed esterni, micrometri per interni, calibri per interni a 2 punti, calibri a forcella di precisione e molti altri strumenti di misura.

- **Display touch con funzionamento intuitivo.**
- **Elevato comfort grazie alla memorizzazione dei preferiti e alla lettura degli strumenti di misura tramite scanner di codici a barre.**
- **Risparmio di tempo e di costi grazie all'eliminazione degli anelli di azzeramento e dei blocchetti di riscontro.**
- **Nessuna perdita di precisione rispetto agli anelli di azzeramento o alle combinazioni di blocchetti di riscontro.**

### Descrizione tecnica

Frequenza di rete	50 - 60 Hz
Tensione di rete	100 - 240 V
Tensione in uscita	24 V, 5A
Intervallo di misurazione interno	0 - 655 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete

## Scheda tecnica

Risoluzione	mm/pollici
Intervallo di misurazione esterno	40 - 695 mm
Lettura	0,001 mm
Alimentazione elettrica	100 - 240 V
Interfaccia	Interfaccia USB
Deviazione della misura della lunghezza $MPE_{E1}$	$\leq (0,7 + l/1000) \mu\text{m}$ ; l in mm $\mu\text{m}$
Tipo di prodotto	Strumenti di controllo