

Garant**VC.T 160408, Tipo: HU7310**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261459 HU7310
GTIN	4045197672025
Classe articolo	21G

Descrizione

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 m/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	AM
Impiego principale	N
Tipo	HU7310
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM

Rivestimento	non rivestito
Codice ISO Inserto	VCGT 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura