

Garant**VC.T 160408, Tipo: HB7310**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261459 HB7310
GTIN	4045197672001
Classe articolo	21G

Descrizione

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	AM
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	N
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 m/min
Tipo	HB7310
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM

Codice ISO Inserto	VCGT 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura