

FAHRION®
FAHRENDEN PRESSIONI

Mandrino a pinza ER di precisione CENTRO P, SK 40 A = 160, Modello CP per ER: 11M



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	300689 11M
GTIN	2050001703279
Classe articolo	33F

Descrizione

Esecuzione:

- **Coni interni ed esterni rettificati con foro RFID/Balluffchip.**
- **Precisione di rotazione coassiale e ripetibilità 3 µm con 3×D, massimo 50 mm, con pinza di serraggio di precisione HP.**
- **HDC = Heavy Duty Chuck, un attacco specificamente progettato per l'asportazione truciolo pesante. Il corpo rinforzato del mandrino assicura una maggiore stabilità e un'elevata rigidità radiale. Coni interni ed esterni rettificati. La ghiera di serraggio su cuscinetti a sfera con filettatura fine trapezoidale per coppie e forze di serraggio ottimali riduce le vibrazioni generate.**
- **Forze di tenuta molto elevate grazie alla perfetta stabilità della pinza di serraggio nel mandrino e alla ghiera di serraggio rivestita.**
- **Riduzione delle vibrazioni grazie all'elemento della pinza di serraggio e alla massa del mandrino.**
- **Alternativa con CENTRO P -> senza guarnizione, con ghiera di serraggio ER CP n. art. 309655 o sistema a tenuta stagna con ghiera di serraggio ER CP per anelli di tenuta HP n. art. 309665 in abbinamento agli anelli di tenuta HP n. art. 309666 – 309668 (per adduzione interna del lubrorefrigerante o come filtro per impurità).**

Vantaggi:

L'alloggiamento ottimale brevettato della pinza di serraggio, le guide doppie, la filettatura trapezoidale e la ghiera di serraggio con rivestimento scorrevole si uniscono durante il serraggio per formare un tutt'uno stabile, garantendo così la massima resistenza e precisione.

Uso:

Per il serraggio di alta precisione di utensili con codolo cilindrico. HDC particolarmente adatto per operazioni di sgrossatura (tra cui fresatura TPC) e finitura oppure la lavorazione di materiali altamente resistenti o tenaci.

Fornitura:**Senza ghiera di serraggio.****Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, pinze di serraggio ER di precisione per HP n. art. 309368 – 309381 e per maschi a filettare n. art. 309402 – 309419 (non Horex). Ghiera di serraggio ER CP n. art. 309655; 309665, ghiera di serraggio ER HDC n. art. 309657, anelli di tenuta HP n. art. 309666 – 309668; chiave a rulli CP n. art. 309754; 309756, chiave a rulli HDC n. art. 309745; 309756.

Nota:

- **Serra solo \varnothing nominale fino a \varnothing codolo, tolleranza h10.**
- **Da utilizzare con le pinze di serraggio Fahrion.**

Descrizione tecnica

Modello CP per ER	11M
Campo di serraggio	1 - 7 mm
Sporgenza totale Dim. A	160 mm
\varnothing Esterno D	16 mm
Forma	ADB
Serie	Centro P
\varnothing Attacco D ₁	1-7 mm
Adattatore	SK 40 A = 160
Norma attacco	ISO 7388-1
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione di rotazione concentrica pinza elastica ER con mandrino a pinza CP	≤ 6 μm
Precisione di rotazione concentrica pinza elastica HP con mandrino a pinza CP	≤ 3 μm
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Mandrini a pinza

Accessori

Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308620 40
--	-----------

Codolo Forma B Adatti per coni 40	308640 40
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 40	308605 40
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 4 mm	309368 4
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308650 40
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 1 mm	309368 1
Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308625 40
Pinza ER HP con guarnizione Ø Attacco nominale d 4 mm	309369 4
Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 40	308635 40
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 7 mm	309368 7
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 5 mm	309368 5
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 3 mm	309368 3
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 2 mm	309368 2
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40	308740 40
Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 40	308660 40
Pinza ER HP con guarnizione Ø Attacco nominale d 6 mm	309369 6
Ghiera di serraggio ER Centro P standard Modello CP per ER 40	309655 40
Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Pinza ER HP con guarnizione Ø Attacco nominale d 5 mm	309369 5
Pinza ER HP con guarnizione Ø Attacco nominale d 3 mm	309369 3
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 6 mm	309368 6
Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308630 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40

Chiave a rulli CP per chiave dinamometrica Modello 11M	309756 11M
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 40	308615 40
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per conici 40	308785 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per conici 40	308795 40
Codolo Forma A Adatti per conici 40	308600 40
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per conici 40	308720 40
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per conici 40	308801 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per conici 40	308802 40
Codolo tenuta stagna, Forma A Adatti per conici 40	308610 40
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per conici 40	308700 40
Codolo Mazak, Forma A Adatti per conici 40M	308670 40M
Chiave a rulli CP Modello 11M	309754 11M
Pinza ER per maschi a filettare Ø Serraggio nominale d 4 mm	309399 4
Pinza ER per maschi a filettare Ø Serraggio nominale d 2,8 mm	309399 2,8
Pinza ER per maschi a filettare Ø Serraggio nominale d 6 mm	309399 6
Pinza ER per maschi a filettare Ø Serraggio nominale d 3,5 mm	309399 3,5
Pinza ER per maschi a filettare Ø Serraggio nominale d 2,5 mm	309399 2,5
Pinza ER per maschi a filettare Ø Serraggio nominale d 4,5 mm	309399 4,5