

LOCTITE.**Sigillante, 250 ml, ID produttore: 648**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083343 648
GTIN	4058093009161
Classe articolo	04L

Descrizione

Esecuzione:

La tecnica di sigillatura consiste nel collegare ermeticamente due o più componenti. L'applicazione della colla permette di creare un'unione stabile sfruttando l'intera superficie di contatto. Possibilità di un'elevata trasmissione della forza nonché di sollecitazioni dinamiche (ottima resistenza al taglio).

Uso:

Sigillante universale per fughe, elevata termostabilità. Preferibilmente per cuscinetti, alberi, ecc.

Nota:

Pretrattare innanzitutto le superfici con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392.

Descrizione tecnica

Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS05: Effetto corrosivo
Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS07 Attenzione
Denominazione originale prodotto	LOCTITE 648
Resistenza manuale secondo	10 min
Colore	verde

Momento di scollamento minimo	29 Nm
Capacità	250 ml
Temperatura di immagazzinamento	8 - 21 °C
Base chimica	Uretano metacrilato
Caratteristica	Fluorescenza ai raggi UV
Caratteristica	resistente agli oli
adatto per campo d'impiego	Collegamento con gioco o a pressione
adatto per campo d'impiego	Adesivo per crepe
Viscosità dinamica	450 - 550 mPas
Forma	liquido
Dimensione massima fessura	0,15 mm
adatto per materiale	Acciaio
Campo di impiego temperatura	-75 - 180 °C
Punto di infiammabilità	93,3 °C
Completamente indurito dopo	3 h
Smontaggio	solo tramite riscaldamento
Classe di resistenza	Alta resistenza
Attributo del nome del prodotto	250 ml
Tipo di prodotto	Sigillante