

**HOLEX®**
**Mandrino portafrese combinato Forma A, SK 50 A = 100, Mandrino di Ø d1: 16 mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	300980 16
GTIN	4045197145567
Classe articolo	32A

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici d'appoggio dell'anello rettificate. Con foro Balluffchip.

**Uso:**

- **Con chiavetta per frese con scanalatura longitudinale, per es. DIN 841.**
- **Con anello di trascinamento per frese con scanalatura trasversale DIN 1880 e frese a inserti DIN 1830.**

**Fornitura:**

Inclusa chiavetta, anello di trascinamento e vite di serraggio.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308600; 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308810; 308830, chiave speciale n. art. 309840.

Norma: DIN 6358

Norma attacco: DIN 69871

Norma attacco: ISO 7388-1

Forma: A

Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 15000 min<sup>-1</sup>

Precisione della concentricità radiale: ≤ 6 µm

Ø esterno D: 32 mm

Lungh. mandrino portafresa L<sub>3</sub> con anello di trascinamento: 17 mm

Lungh. mandrino portafresa L<sub>4</sub>: 27 mm

Vite di serraggio frese di ricambio 309860: 16

Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870: 16

Chiave speciale idonea n. art. 309840: 16

## Descrizione tecnica

Lungh. mandrino portafresa L <sub>3</sub> con anello di trascinamento	17 mm
Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870	16
Vite di serraggio frese di ricambio 309860	16
Lungh. mandrino portafresa L <sub>4</sub>	27 mm
Mandrino di Ø d <sub>1</sub>	16 mm
Chiave speciale idonea n. art. 309840	16
Ø esterno D	32 mm
Adattatore	SK 50 A = 100
Norma	DIN 6358
Norma attacco	DIN 69871
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 15000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 6 µm
Strategia di truciolatura	HPC

## Accessori

Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308765 50
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308790 50
Codoli a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308650 50
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 50	308605 50
Vite di serraggio per fresa Per Ø mandrino 16 mm	309860 16
Codoli a tenuta stagna Adatti per coni 50	308660 50
Vite di serraggio per fresa Per Ø mandrino 50 mm	309860 50
Codolo, 18CrNiMo7 a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308615 50

Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50	308720 50
Codoli Forma B Adatti per coni 50	308640 50
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308795 50
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 50	308740 50
Codoli a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308620 50
Chiave di serraggio per codolo di serraggio a norma ISO 7388 Adatti per coni 50 SK	308830 50
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma DIN 69872 Adatti per coni 50 SK	308810 50
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50	308700 50
Chiave speciale Per Ø mandrino 50 mm	309840 50
Chiave speciale Per Ø mandrino 16 mm	309840 16
Codoli Forma A Adatti per coni 50	308600 50
Codoli tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 50	308610 50
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma ISO 7388 Adatti per coni 50 SK	308812 50
Anello di trascinamento Per Ø mandrino 16 mm	309870 16
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308785 50
Chiave di serraggio per codolo di serraggio a norma DIN 69872 Adatti per coni 50 SK	308820 50
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308760 50