

Garant
Mandrino portafrese combinato Forma ADB, SK 40 A = 200, Mandrino di Ø d1: 22mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	300910 22
GTIN	4045197285300
Classe articolo	31A

Descrizione
Esecuzione:

Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell'anello rettificate. Con foro per chip Balluff/RFID.

GARANT – Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).

Uso:

- **Con chiavetta per frese con scanalatura longitudinale, per es. DIN 841.**
- **Con anello di trascinamento per frese con scanalatura trasversale DIN 1880 e frese a inserti DIN 1830.**

Fornitura:

Inclusa chiavetta, anello di trascinamento e vite di serraggio.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, chiave speciale n. art. 309840.

Nota:

Passaggio interno del lubrorefrigerante solo con vite di serraggio adatta n. art. 309861.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	200 mm
Lunghezza mandrino portafresa L ₃ con anello di trascinamento	19 mm
Chiave speciale adatta n. art. 309840	22

Lunghezza mandrino portafresa L ₄	31 mm
Mandrino di Ø d ₁	22 mm
Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870	22
Ø Esterno D	40 mm
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	22
Ø Attacco D ₁	22 mm
Adattatore	SK 40 A = 200
Norma	DIN 6358
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 5 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Attacchi frese

Accessori

Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40	308635 40
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308620 40
Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308610 40
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40	308660 40
CodoloForma B Adatti per coni 40	308640 40
Anello di trascinamento Per Ø mandrino 22 mm	309870 22
Chiave speciale Per Ø mandrino 22 mm	309840 22
Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
Chiave speciale Per Ø mandrino 40 mm	309840 40
	308630 40

CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40

Codolo Hurco 90° con accoppiamentoa tenuta stagna
Adatti per coni 40

308806 40

CodoloMazak, Forma A Adatti per coni 40M

308670 40M

Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40

308740 40

Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40

308795 40

Codolo Hurco 45° con accoppiamentoa tenuta stagna
Adatti per coni 40

308802 40

Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per coni 40

308605 40

Codolo speciale, senza filettatura internaa tenuta stagna
Adatti per coni 40

308700 40

Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40

308765 40

Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40

308760 40

CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40

308625 40

Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamentoa
tenuta stagna Adatti per coni 40

308801 40

CodoloForma A Adatti per coni 40

308600 40

Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per
coni 40

308615 40

Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40

308650 40

Vite di serraggio per fresa Per Ø mandrino 22 mm

309860 22

Anello di trascinamento Per Ø mandrino 40 mm

309870 40

Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN
69872) per Dim. cono 40

308820 40

Vite di serraggio per fresa Per Ø mandrino 40 mm

309860 40

Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40

308790 40