

**Garant****Barra per filettare, destra, Sporgenza / Misura inserto L: 60/16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	272171 60/16
GTIN	4045197430717
Classe articolo	21W

**Descrizione**

**Fornitura:**  
**Con sottoplacchetta da 1,5°.**

**Descrizione tecnica**

Ø Preforatura minimo $D_{min}$	29 mm
Misura inserto	16 mm
Vite inserto	279810 2
Spostamento centrale $L_3$	16,3 mm
Lunghezza complessiva L	250 mm
Passaggio interno per LR	sì
Sottoplacchetta da 1,5°	272620 1,5
Vite per sottoplacchetta	279824 1
Ø Codolo $D_5$	32 mm
Larghezza del collo $L_4$	25 mm
Tipo di impiego	destra
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

**Accessori**

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX10	674248 TX10
Vite di serraggio Modello 2	279810 2
Vite per sottoplacchetta Modello 1	279824 1
Vite di serraggio	272500
Sottoplacchetta per barre alesatrici Angolo d'inclinazione 1,5 grado	272620 1,5
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500