

HOLEX®
Mandrino portafrese combinato Forma A, SK 50 A = 100, Mandrino di Ø d1: 40 mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	300980 40
GTIN	4045197145604
Classe articolo	32A

Descrizione
Esecuzione:

Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici d'appoggio dell'anello rettificate. Con foro Balluffchip.

Uso:

- **Con chiavetta per frese con scanalatura longitudinale, per es. DIN 841.**
- **Con anello di trascinamento per frese con scanalatura trasversale DIN 1880 e frese a inserti DIN 1830.**

Fornitura:

Inclusa chiavetta, anello di trascinamento e vite di serraggio.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600; 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308810; 308830, chiave speciale n. art. 309840.

Norma: DIN 6358

Norma attacco: DIN 69871

Norma attacco: ISO 7388-1

Forma: A

Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 15000 min⁻¹

Precisione della concentricità radiale: ≤ 6 µm

Ø esterno D: 70 mm

Lungh. mandrino portafresa L₃ con anello di trascinamento: 27 mm

Lungh. mandrino portafresa L₄: 41 mm

Vite di serraggio frese di ricambio 309860: 40

Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870: 40

Chiave speciale idonea n. art. 309840: 40

Descrizione tecnica

Lungh. mandrino portafresa L ₄	41 mm
Lungh. mandrino portafresa L ₃ con anello di trascinamento	27 mm
Mandrino di Ø d ₁	40 mm
Chiave speciale idonea n. art. 309840	40
Vite di serraggio frese di ricambio 309860	40
Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870	40
Ø esterno D	70 mm
Adattatore	SK 50 A = 100
Norma	DIN 6358
Norma attacco	DIN 69871
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 15000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 6 µm
Strategia di truciolatura	HPC

Accessori

Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308785 50
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma DIN 69872 Adatti per coni 50 SK	308810 50
Chiave di serraggio per codolo di serraggio a norma DIN 69872 Adatti per coni 50 SK	308820 50
Codoli Forma A Adatti per coni 50	308600 50
Chiave speciale Per Ø mandrino 50 mm	309840 50
Codoli tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 50	308610 50
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50	308720 50

Codoli a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308650 50
Vite di serraggio per fresa Per Ø mandrino 50 mm	309860 50
Codoli a tenuta stagna Adatti per coni 50	308660 50
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma ISO 7388 Adatti per coni 50 SK	308812 50
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 50	308740 50
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308790 50
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308765 50
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50	308700 50
Codolo, 18CrNiMo7 a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308615 50
Anello di trascinamento Per Ø mandrino 40 mm	309870 40
Chiave di serraggio per codolo di serraggio a norma ISO 7388 Adatti per coni 50 SK	308830 50
Codoli Forma B Adatti per coni 50	308640 50
Vite di serraggio per fresa Per Ø mandrino 40 mm	309860 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308795 50
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 50	308605 50
Codoli a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308620 50
Chiave speciale Per Ø mandrino 40 mm	309840 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308760 50