

Garant**Portainseriti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto L:
16/16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	272001 16/16
GTIN	4045197429674
Classe articolo	21W

Descrizione**Fornitura:
Con sottoplacchetta da 1,5°.****Descrizione tecnica**

Vite di serraggio per sottoplacchetta	279824 1
Lunghezza della testina L ₁	20 mm
Vite di serraggio per inserto per filettare	279810 2
Dimensione codolo	16 mm
Ampiezza funzionale L ₄	16 mm
Sottoplacchetta da 1,5°	272600 1,5
Lunghezza complessiva L	97 mm
Misura inserto	16 mm
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite di serraggio Modello 2	279810 2
Vite di serraggio	272500
Vite per sottoplacchetta Modello 1	279824 1
Sottoplacchetta per portainseriti Angolo d'inclinazione 1,5 grado	272600 1,5
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX10	674248 TX10
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500