

**HOLEX®**
**Portafrese con trascinatore frontale Forma A, SK 50 corto, Mandrino di Ø d1: 22 mm**

**Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 301100 22     |
| GTIN            | 4045197145796 |
| Classe articolo | 32A           |

**Descrizione**
**Esecuzione:**

- **Da attacco Ø 40 con 4 fori filettati per frese a inserti a norma DIN 2079.**
- **Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici d'appoggio dell'anello rettificate.**
- **Attacco fresa compatto.**
- **Maggiore superficie di aderenza.**
- **Con foro Balluffchip.**

**Fornitura:**

Inclusa vite di bloccaggio frese.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308810 – 308830, chiave speciale n. art. 309840.

Norma: DIN 6357

Norma attacco: DIN 69871

Norma attacco: ISO 7388-1

Forma: A

Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 15000 min<sup>-1</sup>

Precisione della concentricità radiale: ≤ 6 µm

Sporgenza totale Dim. A: 35 mm

Ø esterno D: 48 mm

Lungh. mandrino portafresa L<sub>4</sub>: 19 mm

Vite di serraggio frese di ricambio n. art. 309860: 22

Chiave speciale idonea n. art. 309840: 22

## Descrizione tecnica

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Mandrino di $\varnothing d_1$                      | 22 mm                             |
| Lungh. mandrino portafresa $L_4$                   | 19 mm                             |
| Sporgenza totale Dim. A                            | 35 mm                             |
| Chiave speciale idonea n. art. 309840              | 22                                |
| Vite di serraggio frese di ricambio n. art. 309860 | 22                                |
| $\varnothing$ esterno D                            | 48 mm                             |
| Adattatore   | SK 50 corto                       |
| Norma  | DIN 6357                          |
| Norma attacco                                      | DIN 69871                         |
| Norma attacco                                      | ISO 7388-1                        |
| Forma  | A                                 |
| Qualità equilibratura G con numero di giri         | G 6,3 con 15000 min <sup>-1</sup> |
| Precisione della concentricità radiale             | ≤ 6 $\mu$ m                       |
| Strategia di truciolatura                          | HPC                               |

## Accessori

|   |           |
|---|-----------|
| Chiave di serraggio per codolo di serraggio a norma ISO 7388 Adatti per coni 50 SK              | 308830 50 |
| Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 50   | 308785 50 |
| Codoli a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50  | 308650 50 |
| Chiave di serraggio per codolo di serraggio a norma DIN 69872 Adatti per coni 50 SK             | 308820 50 |
| Codoli a tenuta stagna Adatti per coni 50   | 308660 50 |
| Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50   | 308760 50 |
| Chiave speciale Per $\varnothing$ mandrino 50 mm  | 309840 50 |
| Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma DIN 69872 Adatti per coni 50 SK | 308810 50 |

|  |           |
|--|-----------|
| Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 50   | 308605 50 |
| Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50  | 308790 50 |
| Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 50                                     | 308740 50 |
| Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50                  | 308720 50 |
| Codoli tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 50   | 308610 50 |
| Vite di serraggio per fresa Per Ø mandrino 22 mm   | 309860 22 |
| Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma ISO 7388 Adatti per coni 50 SK | 308812 50 |
| Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50  | 308765 50 |
| Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50  | 308795 50 |
| Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50                  | 308700 50 |
| Vite di serraggio per fresa Per Ø mandrino 50 mm   | 309860 50 |
| Chiave speciale Per Ø mandrino 22 mm   | 309840 22 |
| Codolo, 18CrNiMo7 a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50                                  | 308615 50 |
| Codoli Forma B Adatti per coni 50  | 308640 50 |
| Codoli a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50   | 308620 50 |
| Codoli Forma A Adatti per coni 50  | 308600 50 |