

**Garant****Inserto per troncatura, CU7025, Larghezza gola w: 5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273703 5
GTIN	4045197579058
Classe articolo	21J

**Descrizione****Esecuzione:**

Rompitruciolo per diametri piccoli, per ridurre la forza di taglio.

**Descrizione tecnica**

Tolleranza larghezza gola w	$\pm 0,04$ mm
Larghezza gola w	5 mm
Avanzamento f	0,08 - 0,28 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	Cermet
Rivestimento	non rivestito
Impiego principale	P
Condizione di taglio	continuo
Tipo	CU7025
Raggio di curvatura R	0,3 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profilo degli inserti	neutro

Tipo di prodotto

Inserito per troncatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	210 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	170 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	140 m/min	P
continuo	idoneo		
a secco	idoneo		