

Garant**Inserto per troncatura, CU7025, Larghezza gola w: 4mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273698 4
GTIN	4045197579041
Classe articolo	21J

Descrizione**Esecuzione:**

Rompitruciolo per piccoli \varnothing per ridurre la forza di taglio.

Descrizione tecnica

Tolleranza larghezza gola w	$\pm 0,04$ mm
Larghezza gola w	4 mm
Avanzamento f	0,08 - 0,26 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	Cermet
Rivestimento	non rivestito
Impiego principale	P
Condizione di taglio	continuo
Tipo	CU7025
Raggio di curvatura R	0,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profilo degli inserti	neutro

Tipo di prodotto

Inserito per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	210 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	170 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	140 m/min	P
continuo	idoneo		
a secco	idoneo		