

Garant

Mandrino idraulico corto, esecuzione HT con fori per lubrorefrigerante, SK 40, Ø di serraggio D1: 16mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302031 16
GTIN	4045197644770
Classe articolo	31H

Descrizione

Esecuzione:

- Resistenza complessiva molto elevata grazie alla struttura ottimizzata.
- Con foro Balluffchip / RFID.
- Possibilità di regolazione assiale della lunghezza (regolazione 10 mm).
- Flessibile grazie all'impiego di bussole di riduzione.

Uso:

- Per foratura, alesatura e truciolatura leggera e pesante durante le operazioni di fresatura.
- Massime coppie trasmissibili 550 Nm, esecuzione HT (High Torque).
- Proprietà di smorzamento ideali, pertanto si possono garantire una superficie del pezzo ottimale, un incremento della durata e nessun rischio di danni al mandrino.

Accessori speciali:

Codolo (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, bussole di riduzione n. art. 302135 – 302187.

Nota:

V = Corsa di regolazione max!

Prestare attenzione in caso di utensili extralunghi e durante la lavorazione TPC.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	64,5 mm
Lunghezza utile L ₁	45,5 mm

Scheda tecnica

Ø di serraggio D ₁	16 mm
Ø Esterno D	46 mm
Adattatore	SK 40
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Strategia di truciolatura	HPC
Foro per il lubrorefrigerante	sì
Tipo di prodotto	Mandrino idraulico