

Garant
Mandrini per punte corte Forma AD/B, SK 50, Campo di serraggio: 0,5-16mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	301467 0,5-16
GTIN	4045197573414
Classe articolo	31B

Descrizione

Esecuzione:

Per rotazione oraria e antioraria.

Con foro per chip Balluff/RFID. Errore massimo di rotazione concentrica $\leq 20 \mu\text{m}$.

Pallinatura con sfere di vetro.

Fornitura:

Inclusa **chiave di serraggio** con leva a T.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Descrizione tecnica

Campo di serraggio	0,5 - 16 mm
Sporgenza totale Dim. A	106 mm
Struttura	standard
Chiave di serraggio di ricambio n. art. 627425	SW 6
Ø Esterno D	57 mm
Adattatore	SK 50
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Passaggio interno per LR	sì, con max. 50 bar

Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 18000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 20 µm
Coppia di serraggio max. M _{dmax}	≤ 14 Nm
Tipo di prodotto	Mandrini per punte corte

Accessori

Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50	308720 50
Codolo Forma A Adatti per coni 50	308600 50
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308760 50
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308790 50
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 50	308605 50
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308620 50
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 50	308830 50
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308650 50
Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50	308820 50
Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 50	308660 50
Codolo a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 50	308610 50
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308615 50
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308785 50
Codolo Forma B Adatti per coni 50	308640 50
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308795 50
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 50	308740 50
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308765 50