



Prolunga in Densimet per frese modulari filettate, Ø d = 32 mm, Filettatura M × Lcompl.: M16X160



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	301356 M16X160
GTIN	4045197439390
Classe articolo	31A

Descrizione

Esecuzione:

- **Caratteristica antivibrante.**
- **Tolleranza codolo h6.**

Uso:

In particolare per l'impiego in mandrini portautensili con attacco cilindrico.

Passaggio interno per LR: sì

Oscillazione: evaporato

Ø foro D₁: 17 mm

Ø D₂: 30 mm

Lunghezza utile L₁: 100 mm

Descrizione tecnica

Ø D ₂	30 mm
Lunghezza utile L ₁	100 mm
Filettatura M	M16X160
Ø foro D ₁	17 mm
Adattatore	Ø d = 32 mm
Ø codolo d	32 mm
Passaggio interno per LR	sì
Oscillazione	evaporato

