


**Garant****Inserto per tornitura Finitura, HB7215, Larghezza gola w: 3mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273717 3
GTIN	4045197502780
Classe articolo	21J

**Descrizione tecnica**

Larghezza gola w	3 mm
Tolleranza larghezza gola w	$\pm 0,03$ mm
Avanzamento f	0,05 - 0,2 mm/gir,
Profondità di taglio $a_p$	0,4 - 1,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	K
Impiego secondario	P
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HB7215
Raggio di curvatura R	0,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profilo degli inserti	neutro
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	300 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	250 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	210 m/min	P
GG(G)	idoneo	280 m/min	K
continuo	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		