

**Garant****Inserto per tornitura lavorazione media, HB7010, Larghezza gola w: 3mm**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273733 3
GTIN	4045197502919
Classe articolo	21J

### Descrizione tecnica

Tolleranza larghezza gola w	$\pm 0,03$ mm
Larghezza gola w	3 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,23 mm/gir,
Profondità di taglio a <sub>p</sub>	0,8 - 1,7 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Impiego secondario	K
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HB7010
Raggio di curvatura R	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profilo degli inserti	neutro
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	230 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	190 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	150 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	70 m/min	S
GG(G)	idoneo	200 m/min	K
CuZn	idoneo	250 m/min	N
Uni	idoneo		
continuo	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		