

**Garant****Inserto per tornitura tagliente diritto, PCD, Larghezza gola w: 5mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273743 5
GTIN	4045197644046
Classe articolo	21L

## Descrizione

**Esecuzione:****Con rompitrucioli a laser** per formazione ottimale dei trucioli.

## Descrizione tecnica

Larghezza gola w	5 mm
Tolleranza larghezza gola w	$\pm 0,03$ mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	PCD
Impiego principale	N
Condizione di taglio	continuo
Tipo	PCD
Raggio di curvatura R	0,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Profilo degli inserti	neutro
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Alluminio, plastiche	idoneo	650 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	650 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	650 m/min	N
CuZn	idoneo	550 m/min	N
Grafite, GFRP, CFRP	idoneo	400 m/min	N
continuo	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	idoneo		