

**Garant****Inserto per tornitura Raggio completo, CU7025, Larghezza gola w: 4mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273736 4
GTIN	4045197579263
Classe articolo	21J

**Descrizione tecnica**

Tolleranza larghezza gola w	$\pm 0,04$ mm
Larghezza gola w	4 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,22 mm/gir,
Profondità di taglio a <sub>p</sub>	0,6 - 1,6 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	Cermet
Rivestimento	non rivestito
Impiego principale	P
Condizione di taglio	continuo
Tipo	CU7025
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profilo degli inserti	neutro
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	210 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	170 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	140 m/min	P
continuo	idoneo		
a secco	idoneo		