

**Garant****Inserto per tornitura Raggio completo, CU7025, Larghezza gola w: 5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273736 5
GTIN	4045197579270
Classe articolo	21J

**Descrizione tecnica**

Larghezza gola w	5 mm
Tolleranza larghezza gola w	$\pm 0,04$ mm
Avanzamento f	0,12 - 0,26 mm/gir,
Profondità di taglio $a_p$	0,7 - 2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	Cermet
Rivestimento	non rivestito
Impiego principale	P
Condizione di taglio	continuo
Tipo	CU7025
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profilo degli inserti	neutro
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	210 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	170 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	140 m/min	P
continuo	idoneo		
a secco	idoneo		