

**Garant****Inserto per tornitura lavorazione media, CU7025, Larghezza gola w: 3mm**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273730 3
GTIN	4045197579218
Classe articolo	21J

### Descrizione tecnica

Larghezza gola w	3 mm
Tolleranza larghezza gola w	$\pm 0,03$ mm
Avanzamento f	0,1 - 0,23 mm/gir,
Profondità di taglio $a_p$	0,8 - 1,7 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	Cermet
Rivestimento	non rivestito
Impiego principale	P
Condizione di taglio	continuo
Tipo	CU7025
Raggio di curvatura R	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profilo degli inserti	neutro
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	210 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	170 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	140 m/min	P
continuo	idoneo		
a secco	idoneo		