

Mitutoyo**Micrometri per interni Holtest per la misura di fori ciechi, Intervallo di misurazione: 12-16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	429005 12-16
GTIN	4946368517186
Classe articolo	44A

Descrizione**Esecuzione:**

Antiruggine, elementi di lettura in esecuzione cromata antiriflesso. Tamburo graduato con graduazione nera e frizione.

Esecuzione per fori ciechi. **Superfici di contatto in acciaio temprato con rivestimento in titanio per una durata più elevata.**

Accessori speciali:

Prolunghe n. art. 429010, anelli di riscontro n. art. 484030.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	12 - 16 mm
Profondità di misura standard	80 mm
Ø Tamburo graduato	23 mm
Lunghezza complessiva	127 mm
Dimensione a	0,3 mm
Profondità di misura con prolunga	230 mm
Limite di errore	0,004 mm
Lettura	0,005 mm
Norma	Norma interna
Scala tamburo graduato	1/50 mm

Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	B6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

Servizi

Certificato DAkkSMicrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200 mm	022510 200
Rapporto di taraturaMicrometri per interni a 3 punti Campo di misura massima 20 mm	022500 20

Accessori

Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 13 mm	484030 13
Prolunga per micrometri per interni Modello 2/150	429010 2/150
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 15 mm	484030 15
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 14 mm	484030 14
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 12 mm	484030 12
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 16 mm	484030 16