

Mitutoyo
Micrometri per interni Holtest per la misura di fori ciechi, Intervallo di misurazione: 16-20mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	429005 16-20
GTIN	4946368517193
Classe articolo	44A

Descrizione
Esecuzione:

Antiruggine, elementi di lettura in esecuzione cromata antiriflesso. Tamburo graduato con graduazione nera e frizione.

Esecuzione per fori ciechi. **Superfici di contatto in acciaio temprato con rivestimento in titanio per una durata più elevata.**

Accessori speciali:

Prolunghe n. art. 429010, anelli di riscontro n. art. 484030.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	16 - 20 mm
Ø Tamburo graduato	23 mm
Dimensione a	0,3 mm
Lunghezza complessiva	127 mm
Profondità di misura standard	80 mm
Profondità di misura con prolunga	230 mm
Limite di errore	0,004 mm
Lettura	0,005 mm
Norma	Norma interna
Scala tamburo graduato	1/50 mm

Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	B6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

Servizi

Certificato DAkkSMicrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200 mm	022510 200
Rapporto di taraturaMicrometri per interni a 3 punti Campo di misura massima 20 mm	022500 20

Accessori

Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 16 mm	484030 16
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 20 mm	484030 20
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 19 mm	484030 19
Prolunga per micrometri per interni Modello 2/150	429010 2/150
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 17 mm	484030 17
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 18 mm	484030 18