

Garant**Inserto per tornitura tagliente diritto, PCD, Larghezza gola w: 4mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273743 4
GTIN	4045197498700
Classe articolo	21L

Descrizione

Esecuzione:

Con rompitruccioli a laser per formazione ottimale dei trucioli.

Descrizione tecnica

Larghezza gola w	4 mm
Tolleranza larghezza gola w	$\pm 0,03$ mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	PCD
Impiego principale	N
Condizione di taglio	continuo
Tipo	PCD
Raggio di curvatura R	0,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Profilo degli inserti	neutro
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	650 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	650 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	650 m/min	N
CuZn	idoneo	550 m/min	N
Grafite, GFRP, CFRP	idoneo	400 m/min	N
continuo	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	idoneo		