

Bussola di riduzione ad intaglio a tenuta stagna, Ø 32 mm, Ø di serraggio D1: 6mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302180 6
GTIN	4019208190884
Classe articolo	33D

Descrizione

Esecuzione:

A tenuta stagna (anello in gomma).

Uso:

- **Per foratura, alesatura, fresatura e affilatura di utensili.**
- **Massima flessibilità grazie alla riduzione del diametro di serraggio.**
- **La coppia elevata garantisce un volume di asportazione truciolo maggiore rispetto a quello di un serraggio diretto.**
- **Precisione di concentricità radiale $\pm 5 \mu\text{m}$ (precisione del sistema a $3 \times D$).**
- **Precisione di concentricità radiale $\pm 2 \mu\text{m}$ (per bussola di riduzione).**
- **Utilizzabile in tutti i mandrini idraulici comunemente reperibili in commercio.**

Accessori speciali:

Pulitori cilindrici n. art. 343720.

Descrizione tecnica

Ø Attacco D ₁	6 mm
Ø D	32 mm
Ø Esterno	32 mm
Attributo del nome del prodotto	Ø 32 mm
Precisione di concentricità radiale del sistema	5 μm
Tipo di prodotto	Bussola di riduzione

