

**Calibri a corsoio Nonio 1/20, Intervallo di misurazione: 100mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	410200 100
GTIN	4045197302106
Classe articolo	41Z

Descrizione**Esecuzione:**

Elementi di lettura in esecuzione cromata opaca antiriflesso.

Vite di bloccaggio superiore. Senza graduazione in pollici.

Fornitura:

Inclusa tabella filetti n. art. 412180 per il lato posteriore dei calibri a corsoio.

Descrizione tecnica

Imballaggio	Astuccio
Risoluzione	0,05 mm
Lunghezza dei becchi	30 mm
Taratura	A1
Intervallo di misurazione	0 - 100 mm
Risoluzione	1/20 mm
Norma	ISO 13385
Asta di profondità	angolare, 2,2×1,0
Asta di profondità	sì
Scostamento di misura E MPE	±0,05 mm
Fissaggio	Vite di bloccaggio superiore

Metrologia	analogico
Materiale	Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti	temprate
Tabella filetti	Tabella calibri a corsoio
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

Servizi

Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm	021010 200
Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm	021000 200