



Fresa HSS-E-SPM HPC, TiAlN, Ø DC: 25mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	191637 25
GTIN	4045197838995
Classe articolo	12W

Descrizione

Esecuzione:

Substrato ad alte prestazioni per la lavorazione di acciai e materiali inossidabili.

Descrizione tecnica

Tolleranza Ø nominale	0 / -0,03
Numero denti Z	4
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Lunghezza complessiva L	121 mm
Avanzamento f_z per contornatura in acciaio < 1100 N/mm ²	0,08 mm
Ø Codolo D_s	25 mm
Codolo	DIN 1835 B con h6
Lunghezza taglienti L_c	45 mm
Ø Tagliente D_c	25 mm
Angolo dell'elica	38 grado
Angolazione dello smusso angolare	45 grado
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HSS E SPM
Norma	DIN 844 B
Modello	N

Caratteristica angolo dell'elica	differente
Passo dei taglienti	differente
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	0,5xD per contornatura
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	HPC
Colore collarino	verde
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	74 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	64 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	42 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	26 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	21 m/min	M
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		