

Mitutoyo**Calibri a corsoio, Intervallo di misurazione: 150HmMm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	410300 150HM
GTIN	4946368110400
Classe articolo	44A

Descrizione**Esecuzione:**

Elementi di lettura in esecuzione cromata opaca antiriflesso.

Graduazione fine e ad alto contrasto.

Vite di bloccaggio superiore.

Senza graduazione in pollici.

Superfici di contatto rettificate. Con superfici di contatto in **metallo duro**.

Accessori speciali:

Tabella filetti n. art. 412180 per il lato posteriore dei calibri a corsoio.

Descrizione tecnica

Lunghezza dei becchi	40 mm
Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
Taratura	A1
Lunghezza punte a croce	17 mm
Risoluzione	0,05 mm
Superficie di contatto	Superfici di contatto in metallo duro
Imballaggio	Astuccio
Risoluzione	1/20 mm
Norma	ISO 13385
Peso	145 g

Asta di profondità	angolare, 3,7×1,4
Asta di profondità	sì
Scostamento di misura E MPE	±0,05 mm
Scala cromata	sì
Fissaggio	Vite di bloccaggio superiore
Guida	Guide di scorrimento rialzate
Metrologia	analogico
Materiale	Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti	temperate
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

Servizi

Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm	021010 200
Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm	021000 200

Accessori

Base per asta di profondità, in metallo con 2 viti	412120
Astuccio in skay per calibro a corsoio con nonio	412500
Vite di bloccaggio M2,6	410410