



Ingrassatore a batteria da 562 bar, Modello: M12GG



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 083578 M12GG |
| GTIN | 4002395001903 |
| Classe articolo | 03L |

Descrizione

Esecuzione:

Per riempimento con grasso sfuso (contenuto max. 500 ml) o con cartucce (contenuto: 400 g).

Adatto per grassi fino a NLGI 3.

Con valvola di sfiato. Lunghezza ingrassatore 355 mm, lunghezza tubo flessibile 914 mm, boccaglio multiuso.

Fornitura:

Caricabatterie rapido C12C, tubo flessibile con raccordo universale, borsa di trasporto.

Nota:

Per batterie di ricambio e accessori adatti vedi a partire da n. art. 073814.

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Volume di riempimento merce sfusa | 500 cm ³ |
| Lunghezza tubo | 914 mm |
| Filettatura di raccordo tubo | M10x1 |
| Capacità batteria | 4 Ah |
| Tensione batteria | 12 V |
| Per dimensione cartucce | 400 g |
| Ø Tubo flessibile | 13 mm |

| | |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Lunghezza | 355 mm |
| Denominazione originale prodotto | M12GG |
| Cartuccia adatta | 083590 |
| Tipo di batteria | Ioni di litio |
| Numero di batterie contenute | 1 |
| Alimentazione | Alimentazione a batteria |
| Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Milwaukee tipo B 12 V |
| Tipo di prodotto | Ingrassatore |

Accessori

| | |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Sistema agli ioni di litio M12B4 Tipo batteria MB12 | 073815 MB12 |
|-----------------------------------------------------|-------------|