

Garant**Utensile per foratura e tornitura "5 in 1" 1,5xD, destra, Ø DC: 18mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268463 18
GTIN	4045197470041
Classe articolo	21X

Descrizione**Esecuzione:**

Con passaggio interno LR.
Codolo cilindrico.

Uso:

Tornitura in piano, tornitura cilindrica, foratura, tornitura longitudinale interna, svasatura.

Nota:

- Scegliere raggi inserto più grandi possibili.
- Fare sempre uso del lubrorefrigerante durante la foratura (minimo 5 bar).

Descrizione tecnica

Inserto n. art. 268472 – 268496	WCHX 0903..
Ø Foratura Tolleranza D	0/+0,33 mm
Set di viti per inserti	269028 34
Ø Codolo D _s	25 mm
Ø Nominale D	18 mm
Lunghezza utile L ₁	27 mm
Lunghezza complessiva L	135 mm
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 34	269028 34
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500