

Garant**Utensile per foratura e tornitura "5 in 1" 2,25xD, destra, Ø DC: 26mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268467 26
GTIN	4045197470188
Classe articolo	21X

Descrizione

Esecuzione:

Con passaggio interno LR.

Codolo cilindrico **con battuta**.

Uso:

Tornitura in piano, tornitura cilindrica, foratura, tornitura longitudinale interna, svasatura.

Nota:

- **Scegliere raggi inserto più grandi possibili.**
 - **Fare sempre uso del lubrorefrigerante durante la foratura (minimo 5 bar).**
- Si consiglia di non superare la profondità di 1,5xD nella foratura dal pieno di acciai da costruzione e acciai inossidabili a truciolo lungo.**

Descrizione tecnica

Ø Nominale D	26 mm
Inserto n. art. 268472 – 268496	WCHX 1305..
Ø Codolo D _s	32 mm
Ø Foratura Tolleranza D	0/+0,33 mm
Set di viti per inserti	269028 36
Lunghezza codolo L _s	60 mm
Lunghezza utile L ₁	58,5 mm
Ø d ₂	40 mm

Sporgenza totale L _A	73 mm
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Lama da 8 mm, con magnetecon attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX25	674248 TX25
Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Set di viti per inserti Modello 36	269028 36
Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm	659957 1600