

**Garant****SCMT 09T304, Tipo: HB7120-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260742 HB7120-1
GTIN	4045197818256
Classe articolo	21G

**Descrizione tecnica**

Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	HB7120-1
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	90 - 290 m/min
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	VS
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Avanzamento $f$	0,1 - 0,3 mm/gir,
Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SCMT 09T304

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura