

Garant**SCMT 120404, Tipo: HB7120-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260748 HB7120-1
GTIN	4045197818270
Classe articolo	21G

Descrizione

SCMT 120404 HB7120-1 Raggio di curvatura: 0,4 mm

Tipo: HB7120-1

Rompitrucioli: VS

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 90 - 290 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Rompitrucioli	VS
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 290 m/min
Impiego principale	M
Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SCMT 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura