

**Garant****VBMT 110304, Tipo: HB7120-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261144 HB7120-1
GTIN	4045197818799
Classe articolo	21G

**Descrizione**

VBMT 110304 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitrucoli: VS

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmAvanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 90 - 290 m/min**Descrizione tecnica**

Rompitrucoli	VS
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	90 - 290 m/min
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HB7120-1
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,4 mm

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VBMT 110304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura