

Garant**VB. T 160404, Tipo: HB7120-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261232 HB7120-1
GTIN	4045197818843
Classe articolo	21G

Descrizione

VB. T 160404 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitrucoli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Rompitrucoli	VM
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Tipo	HB7120-1
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 m/min
Raggio di curvatura	0,4 mm

Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VBMT 160404
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura