

Garant**VC.T 160408, Tipo: HB7120-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261459 HB7120-1
GTIN	4045197818935
Classe articolo	21G

Descrizione

VC.T 160408 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitrucoli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 m/min
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucoli	VM
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm

Tipo	HB7120-1
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VCMT 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura