

Garant**CC. T 060202, Tipo: HB7140-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260050 HB7140-1
GTIN	4045197818942
Classe articolo	21G

Descrizione

CCMT 060202 HB7140-1 Tipo: HB7140-1

Rompitrucioli: VS

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avanzamento f: 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	M
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm
Rompitrucioli	VS
Raggio di curvatura	0,2 mm

Tipo	HB7140-1
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 260 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 060202
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura