

Garant
CC. T 09T304, Tipo: HB7140-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260150 HB7140-1
GTIN	4045197819048
Classe articolo	21G

Descrizione

CC. T 09T304 HB7140-1 Tipo: HB7140-1

Rompitrucoli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 4 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 230 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 230 m/min
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Tipo	HB7140-1
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Rompitrucioli	VM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 09T304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura