

Garant**Utensile per foratura e tornitura "5 in 1" 1,5xD, sinistra, Ø DC: 15mm**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 268464 15 |
| GTIN | 4045197470096 |
| Classe articolo | 21X |

Descrizione

Esecuzione:

Con passaggio interno LR.

Codolo cilindrico.

Uso:

Tornitura in piano, tornitura cilindrica, foratura, tornitura longitudinale interna, svasatura.

Nota:

- Scegliere raggi inserto più grandi possibili.
- Fare sempre uso del lubrorefrigerante durante la foratura (minimo 5 bar).

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Ø Foratura Tolleranza D | 0/+0,27 mm |
| Ø Codolo D _s | 20 mm |
| Inserto n. art. 268472 – 268496 | WCHX 0703.. |
| Set di viti per inserti | 269028 33 |
| Ø Nominale D | 15 mm |
| Lunghezza utile L ₁ | 22,5 mm |
| Lunghezza complessiva L | 125 mm |
| Tipo di impiego | sinistra |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Tipo di prodotto | Barra alesatrice |

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Set di viti per inserti Modello 33

269028 33

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500