

Garant**RC.X 1204, Tipo: HB7140-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260650 HB7140-1
GTIN	4045197819192
Classe articolo	21G

Descrizione

RC.X 1204 HB7140-1 Rompitrucioli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 230 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Tipo	HB7140-1
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2 mm
Impiego principale	M
Rompitrucioli	VM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 230 m/min

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Insetto	RCMX 1204
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura