

**Garant**
**SCMT 09T308, Tipo: HB7140-1**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260763 HB7140-1
GTIN	4045197819253
Classe articolo	21G

### Descrizione

SCMT 09T308 HB7140-1 Raggio di curvatura: 0,8 mm

Tipo: HB7140-1

Rompitrucioli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,

### Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Rompitrucioli	VM
Avanzamento $f$	0,1 - 0,3 mm/gir,
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	HB7140-1
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 230 m/min

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SCMT 09T308
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura