

**Garant****TCMT 16T304, Tipo: HB7140-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260956 HB7140-1
GTIN	4045197819314
Classe articolo	21G

**Descrizione**

TCMT 16T304 HB7140-1 Tipo: HB7140-1

Rompitrucioli: VS

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmAvanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 70 - 260 m/min**Descrizione tecnica**

Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Rompitrucioli	VS
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	70 - 260 m/min
Tipo	HB7140-1
Impiego principale	M
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento $f$	0,1 - 0,3 mm/gir,

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	TCMT 16T304
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura