

Garant
VBMT 160408, Tipo: HB7140-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261154 HB7140-1
GTIN	4045197819413
Classe articolo	21G

Descrizione

VBMT 160408 HB7140-1 Tipo: HB7140-1

Rompitrucioli: VS

 Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mm

 Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 260 m/min
Rompitrucioli	VS
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Tipo	HB7140-1
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VBMT 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura